



Erősített kombinált fogó, polírozott, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	700440 200
GTIN	4003773039679
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Nagy vágási teljesítmény csekély erő kifejtés mellett. Fogazott szorítófogak. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Fogó feketített, fej polírozott, száruk műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

