

Acéllemez szerelőláda, Típus: 910



Rendelési adatok

Rendelés száma	693470 910
GTIN	2050001021809
Árucikk kategória	66K

Leírás

Kivitel:

1 mm vastag acéllemez profilos peremmel. 2 fogantyúval és fedélütközővel. Lakattal zárható (085830 sz.-től).

Szín:

RAL 7001 ezüstszürke **porszórt bevonattal.**

Külső méret hossz: 910 mm

Külső méret szélesség: 530 mm

Külső méret magasság: 430 mm

Betét hossza: 870 mm

Betétszélesség: 170 mm

Betét magassága: 50 mm

Műszaki leírás

Súly	27 kg
Külső méret magasság	430 mm
Külső méret szélesség	530 mm
Betétszélesség	170 mm
Betét hossza	870 mm

Külső méret hossz	910 mm
Betét magassága	50 mm
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Precíziós hengerzár magas kengyellel megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Hengerzár, standard minőségyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Precíziós hengerzármegosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50
Hengerzár készlet 4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Precíziós hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40