

**Elektronikai fogó készlet 4 darabos, Fogók száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700160 4
GTIN	2050001661203
Árucikk kategória	76A

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós stancolású, gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik. A csípőfogók enyhe nyíró vágással rendelkeznek. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében.

**Alapanyag:**

Szénacél (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

**Tartalom:**

1 db 726680 sz. elektronikai oldalcsípőfogó (keskeny fej – 9,5 mm): 130 méret  
1 db 726700 sz. elektronikai ferde csípőfogó (normál fej – 13,5 mm): 130 méret  
1 db 727140 sz. elektronikai laposfogó: 135 méret  
1 db 727160 sz. elektronikai hegyesfogó: 145 méret  
Vágóél: vágás nélkül

**Műszaki leírás**

Fogók száma	4
Vágóél	vágás nélkül

---

## Tartozék

Elektronikai oldalcsípőfogó, síkban vágás, erősebb élék Teljes hossz 130 mm	726700 130
Elektronikai oldalcsípőfogó keskeny kivitel Teljes hossz 130 mm	726680 130
Elektronikai laposfogó Teljes hossz 135 mm	727140 135
Elektronikai hegyes fogó hosszú pofákkal Teljes hossz 145 mm	727160 145