

**Kombinált fogó, polírozott, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701500 200
GTIN	4003773213253
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	Fogó, feketére foszfátózott, fej polírozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

