

**Erősített kombinált fogó, polírozott, Teljes hossz: 225mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700440 225
GTIN	4003773013198
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erőfelfejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	225 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	3 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	feketére foszfátzott, fej polírozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

