

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos belső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 700132 4      |
| GTIN              | 4045197524850 |
| Árucikk kategória | 71A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt markolat és illeszték, hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva, a fogótestbe ültetve és bepréselve. Feketített fogó, köszörült fej, száruk műanyag bevonattal.

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Szabvány:**

**DIN 5256 C** – für Innensicherungsringe.

**Tartalom:**

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719770 sz. J1; J2; J3; J4 méret.

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, egyenes

Belső Seeger gyűrű Ø-höz: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Hegy Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Teljes hossz, maximum: 140; 180; 225; 320 mm

**Műszaki leírás**

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Hegy Ø | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm |
|--------|-------------------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Belső Seeger gyűrű Ø-höz      | 12 – 25; 19 – 60; 40<br>– 100; 85 – 140 mm |
| Fogók száma                   | 4  |
| Teljes hossz, maximum         | 140; 180; 225; 320 mm                      |
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes                       |
| Szabvány                      | DIN 5256 C                                 |
| Termék fajtája                | Seeger gyűrű fogó                          |

## Tartozék

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J3 | 719770 J3 |
| Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J4 | 719770 J4 |
| Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J2 | 719770 J2 |
| Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J1 | 719770 J1 |