

HOLEX**Erősített kombinált fogó, matt fényű, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700450 200
GTIN	4045197283528
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erőfeszítés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Fogó matt fényű, száruk műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyel	2K-markolat
Gyártási eljárás	Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	fényes
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

