




## Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos belső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	700135 4
GTIN	4045197492739
Árucikk kategória	72A

### Leírás

#### Kivitel:

Egy darabból, süllyesztékben kovácsolt, műanyaggal bevont markolat.

#### Szabvány:

**DIN 5256 C** – gerade Backen, für Innensicherungsringe.

#### Tartalom:

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719805 sz. J1; J2; J3; J4 méret.

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, egyenes

Belső Seeger gyűrű Ø-höz: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Hegy Ø: 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

Teljes hossz, maximum: 135; 180; 225; 320 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz, maximum	135; 180; 225; 320 mm
Hegy Ø	1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
Fogók száma	4
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Szabvány	DIN 5256 C
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

---

## Tartozék

Seeger gyűrű fogó Típus J2	719805 J2
Seeger gyűrű fogó Típus J4	719805 J4
Seeger gyűrű fogó Típus J1	719805 J1
Seeger gyűrű fogó Típus J3	719805 J3