



Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 12,5Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Fixen beépített racsnival** – csak jobbos meghúzáshoz.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 4\%$ -a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Súly	340 g
Maximális nyomaték	12,5 Nm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomatéktartomány	1,5 - 12,5 Nm
Nyomatéktartomány	1 - 9 lbfft
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	174 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	124 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 755R/1
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem

Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz„SmartCheck“ Maximális nyomaték 10 Nm	654650 10