

**Garant****Erősített kombinált fogó, krómozott, 2K-markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700340 180
GTIN	4045197416919
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erő kifejtés mellett. Fogazott szorítófogak. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Gyártási eljárás	Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

szikramentes

nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó