

PHOTONIC  
you will see**High-Power körfény szegmensvezérléssel, Körfény Ø: 66mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492225 66
GTIN	2050002067424
Árucikk kategória	49K

**Leírás****Kivitel:**

LED-es körfény integrált controllerrel a felhasználóbarát kezelés érdekében – külön vezérlőegység nem szükséges. Ergonomikus és magától értetődő vezérlés jobb- és balkezesek számára. 2 munkavégzési távolság állítható be (45 – 130 mm és 80 – 300 mm). Homogén megvilágítás. A szegmensek külön vezérelhetők. Memória funkció a preferált beállításhoz. ESD környezetbe integrálható.

**Előny:**

- **Több munkatávolság állítható be**
- **Külső vezérlő egység nem szükséges**
- **Rugalmas és intelligens szegmensvezérlés**

**Tartalom:**

Adapterrel 66 mm Ø-ről 58 mm Ø- re, nemzetközi tápegység (100-240V), hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Diffúzor, polárszűrő, objektív adapter

**Műszaki leírás**

Energiaellátás	Vezetékes
Körfény Ø	66 mm
Körfény magassága	31 mm

Körfény szélessége	128 mm
Körfény hossza	107 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Lámpa mérőeszközökhöz