

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos belső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700137 4
GTIN	4045197553522
Árucikk kategória	71A

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt markolat és illeszték, hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva; a fogótestbe ültetve és bepréselve. Feketített fogó, köszörült fej, száruk műanyag bevonattal.

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Szabvány:**

**DIN 5256 D** – für Innensicherungsringe.

**Tartalom:**

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719770 sz. J11; J21; J31; J41 méret.

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, hajlított

Belső Seeger gyűrű Ø-höz: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Hegy Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Teljes hossz, maximum: 130; 170; 210; 305 mm

**Műszaki leírás**

Hegy Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Teljes hossz, maximum	130; 170; 210; 305 mm

Fogók száma	4
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Szabvány	DIN 5256 D
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

## Tartozék

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J11	719770 J11
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J21	719770 J21
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J41	719770 J41
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J31	719770 J31