



## Hajlított hatszögműkulcs nikkelezett, Hatszög: 19mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 626037 19     |
| GTIN              | 4045197921253 |
| Árucikk kategória | 62C           |

### Leírás

**Kivitel:**

Nikkelezett felület.

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homloklapfelületek.

**Figyelem:**

HOLEX hajlított kulcsok col méreteken is kaphatóak az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).

### Műszaki leírás

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Felület        | nikkelezett        |
| Szárhossz      | 199×89 mm          |
| Hatszög        | 19 mm              |
| Profil         | 6-szög rátűzőkulcs |
| Termék fajtája | Csavarhúzó         |