



Hajlított hatszögműkulcs foszfátózott, Hatszög: 24mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 626038 24 |
| GTIN | 4045197921475 |
| Árucikk kategória | 62C |

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.

Mangán-foszfátózott felület

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekből is kaphatóak az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|----------------|---------------------|
| Felület | Mangán-foszfátózott |
| Szárhossz | 248×114 mm |
| Hatszög | 24 mm |
| Profil | 6-szög rátűzőkulcs |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |