



Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával, Kereszthorony méret / teljes hossz: 2/25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	675200 2/25
GTIN	4013288013613
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

Torziós zónával, **szívósan kemény**. A torziós zóna csökkenti az erőcsúcsokat a csavarozás során. Ezáltal védi a csavarprofilt és növekszik az élettartama (a TX40 méret kivételével).

Felhasználás:

Phillips keresztornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, **szívósan kemény**.

Műszaki leírás

Teljes hossz	25 mm
Kereszthorony méret	2
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	851/1 TZ PH
Szabvány	DIN ISO 1173
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája	Bit szerszám

