



## Hajlított hatszögműkulcs foszfátózott, Hatszög: 17mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 626038 17     |
| GTIN              | 4045197921444 |
| Árucikk kategória | 62C           |

### Leírás

**Kivitel:**

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homloklapfelületek.

Mangán-foszfátózott felület

**Figyelem:**

HOLEX hajlított kulcsok col méretekből is kaphatóak az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).

### Műszaki leírás

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Felület        | Mangán-foszfátózott |
| Hatszög        | 17 mm               |
| Szárhossz      | 177×80 mm           |
| Profil         | 6-szög rátűzőkulcs  |
| Termék fajtája | Csavarhúzó          |