



Hajlított hatszögműkulcs foszfátózott, Hatszög: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	626038 27
GTIN	4045197921482
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homloklapfelületek.

Mangán-foszfátózott felület

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekből is kaphatók az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).

Műszaki leírás

Hatszög	27 mm
Felület	Mangán-foszfátózott
Szárhossz	277×127 mm
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Csavarhúzó