



Hajlított hatszögműkulcs készlet nikkelezett, Kulcsok száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	626106 8
GTIN	4045197921710
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokl felület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).

Nikkelezett felület.

Tartalma:

1-1 db 626105 sz. hajlított kulcs: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méreteken is kaphatóak az eShop-ban. (626108 sz. és 626128 sz.).

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	8
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 10 mm	626105 10
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 2 mm	626105 2
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 2,5 mm	626105 2,5
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 8 mm	626105 8
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 6 mm	626105 6
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 3 mm	626105 3
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 5 mm	626105 5
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúnikkelezett Hatszög 4 mm	626105 4