

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos külső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700142 4
GTIN	4045197524867
Árucikk kategória	71A

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt markolat és illeszték, hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva; a fogótestbe ültetve és bepréselve. Feketített fogó, köszörült fej, száruk műanyag bevonattal. Illeszték **beépített nyitórugóval**.

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A** – für Außensicherungsringe.

**Tartalom:**

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719870 sz. A0; A1; A2; A3 méret.

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Külső Seeger gyűrű Ø-höz: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Hegy Ø: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Teljes hossz, maximum: 140; 140; 185; 230 mm

**Műszaki leírás**

Fogók száma	4
Hegy Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Teljes hossz, maximum	140; 140; 185; 230 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Szabvány	DIN 5254 A
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

## Tartozék

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A3	719870 A3
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A1	719870 A1
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A0	719870 A0
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A2	719870 A2