



## Hajlított hatszögkulcs készlet foszfátózott, Kulcsok száma: 9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	627327 9
GTIN	4045197922175
Árucikk kategória	62C

### Leírás

**Kivitel:**

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.  
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), mangán-foszfátos felület.

**Tartalma:**

1-1 db 627325 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

### Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Csavarhúzó

### Tartozék

Műanyag tartó hajlított hatszögműkulcsokhoz Kulcs helyek száma 9	627255 9
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 3 mm	627325 3
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 2,5 mm	627325 2,5
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 5 mm	627325 5
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 6 mm	627325 6
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 10 mm	627325 10
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 2 mm	627325 2
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 4 mm	627325 4
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 8 mm	627325 8
Hajlított hatszögműkulcs, hosszúfoszfátózott Hatszög 1,5 mm	627325 1,5