

Garant**Erősített kombinált fogó, krómozott, 2K-markolattal, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700340 200
GTIN	4045197416933
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erőfeszítés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,8 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

szikramentes

nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó