



## Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval, Szár hatszög: 6,3R



### Rendelési adatok

Rendelés száma	675020 6,3R
GTIN	4013288104045
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Kétrészes, vagyis a szár és a bit különálló. Ezáltal kopás esetén mindig csak a bitet kell kicserélni. „**Rapidaptor**” közbetét automatikus **gyorscsatlakozóval** és mágnessel C 6,3 és E 6,3 bitekhez (mágnes megtartja a csavart). Az úszó csapágyazású és szabadon járó körmágneses persely a hosszú és nehéz csavarokat is megbízhatóan megtartja (csak C 6,3 bitekhez).

- **Befogó C 6,3 és E 6,3 bitekhez.**
- **A persely nyitott állásban kattanással rögzül. A bit behelyezésekor az automatikusan rögzül.**
- **A legkisebb bitek is gond nélkül kivehetőek, mivel a persely elemeli a bitet a mágnesről – gyors bitcsere, mindig csupán egy kézzel.**

#### Figyelem:

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

### Műszaki leírás

Teljes hossz	57 mm
Szár hatszög	6,3 mm
Hatszög meghajtás	D 6,3 (1/4 col)
Meghajtás a gép felőli oldalon	E 6,3 (1/4 col)
Gyártó jelölése	887/4 RR
géphez alkalmas	igen
Termék fajtája	Bittartó

