

Garant**Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	700940 180
GTIN	4045197416964
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású

Haptoprene felülettel.**Szabvány:****DIN ISO 5746.****Alapanyag:**

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,4 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó