


**HOLEX**
**Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos külső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	700145 4
GTIN	4045197492746
Árucikk kategória	72A

**Leírás**
**Kivitel:**

Egy darabból, süllyesztékben kovácsolt, műanyaggal bevont markolat.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A** – gerade Backen, für Außensicherungsringe.

**Tartalom:**

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719905 sz. A0; A1; A2; A3 méret.

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Külső Seeger gyűrű Ø-höz: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Hegy Ø: 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm

Teljes hossz, maximum: 135; 135; 180; 225 mm

**Műszaki leírás**

Fogók száma	4
Hegy Ø	0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Teljes hossz, maximum	135; 135; 180; 225 mm

Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Szabvány	DIN 5254 A
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

---

## Tartozék

Seeger gyűrű fogó Típus A2	719905 A2
Seeger gyűrű fogó Típus A3	719905 A3
Seeger gyűrű fogó Típus A0	719905 A0
Seeger gyűrű fogó Típus A1	719905 A1