



Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával, Kereszthorony méret / teljes hossz: 3/25mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 675200 3/25 |
| GTIN | 4013288013620 |
| Árucikk kategória | 63H |

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

Torziós zónával, **szívósan kemény**. A torziós zóna csökkenti az erőcsúcsokat a csavarozás során. Ezáltal védi a csavarprofilt és növekszik az élettartama (a TX40 méret kivételével).

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, **szívósan kemény**.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Teljes hossz | 25 mm |
| Kereszthorony méret | 3 |
| Bit hatszög szár | C 6,3 |
| Gyártó jelölése | 851/1 TZ PH |
| Szabvány | DIN ISO 1173 |
| Profil | Csavarhúzó Phillips-hez |
| Termék fajtája | Bit szerszám |

