



## Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával, Kereszthorony méret / teljes hossz: 3/25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	675220 3/25
GTIN	4013288014825
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

Torziós zónával, **szívósan kemény**. A torziós zóna csökkenti az erőcsúcsokat a csavarozás során. Ezáltal védi a csavarprofilt és növekszik az élettartama (a TX40 méret kivételével).

#### Felhasználás:

Phillips keresztornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

#### Szabvány:

DIN ISO 1173.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, **szívósan kemény**.

### Műszaki leírás

Kereszthorony méret	3
Teljes hossz	25 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	855/1 TZ PZ
Szabvány	DIN ISO 1173
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Színjelölés	igen

Termék fajtája

Bit szerszám