



PrecisionBit Pozidrivhez, 1/4 col C 6,3, Kereszthorony méret / teljes hossz: 2/25mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 675285 2/25 |
| GTIN | 7610733211357 |
| Árucikk kategória | 63E |

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárokba való befogáshoz.

Kiemelkedő rugalmasság és szívósság nagy keménység mellett a hosszú élettartam érdekében. Nagy precizitású dolgozó csúcsok a csavarban való pontos elhelyezkedés és „Anti-Cam-Out” érdekében. A Nanobevonat egyidejűleg jelent **színjelölést** és attraktív **korrózió elleni védelmet**.

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------|
| Teljes hossz | 25 mm |
| Kereszthorony méret | 2 |
| Bit hatszög szár | C 6,3 |
| Gyártó jelölése | PrecisionBits |
| Szabvány | DIN ISO 1173 |
| Profil | Pozidriv csavarhúzó |

Termék fajtája

Bit szerszám