



Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú recézéssel, Kulcsok száma: 7



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 627191 7 |
| GTIN | 7610733273546 |
| Árucikk kategória | 63D |

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.

PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Előny:

Az ISO 13444 B típus szerinti recézés következtében jobb a fogás nedves vagy olajos környezet esetén és ez növeli a biztonságot.

Tartalma:

1-1 db 627190 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Csavarhúzó száma | 7 |
| Gyártó jelölése | Safety hajlított kulcs |
| Alapanyag | PB Swiss Tools speciális ötvözet |
| Profil | 6-szög csavarhúzó |
| Felület | Krómozott |
| Szár kivitele | Kerek, recézett |
| Színjelölés | nem |

| | |
|------------------------------|------------|
| Műanyaggal bevont szár | nem |
| Gömbvégű fej a hosszú száron | igen |
| 100 fokos szög | nem |
| Hosszú kivitel | igen |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 1,5 mm | 627190 1,5 |
| Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 2,5 mm | 627190 2,5 |
| Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 4 mm | 627190 4 |
| Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 6 mm | 627190 6 |
| Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 3 mm | 627190 3 |
| Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 2 mm | 627190 2 |
| Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 5 mm | 627190 5 |