



## Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej Ø: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754800 50
GTIN	7610733087112
Árucikk kategória	73B

### Leírás

#### Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Szinte törhetetlen nyéllal SUPERGLAS üvegszálból, fekete műanyag markolattal.

**Visszaütésmentes** a kalapácsstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

#### Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

#### Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

### Műszaki leírás

Ház anyaga	Acél
Fejhossz betétekkel	110 mm
Nyél anyaga	Üvegszál
Teljes hossz	385 mm
Nyélhossz	335 mm
Kalapácsfej Ø	50 mm
Súly	1,14 kg

Sorozat	PB 303
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 50 mm	754720 50
Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 50 mm	754730 50