

## ejendals

### Kesztyű pár Tegera® 8802 Infinity, Kesztyűméret: 11



## Rendelési adatok

Rendelés száma	094365 11
GTIN	7340118318837
Árucikk kategória	04R

## Leírás

### Kivitel:

**Kitűnő tapintásérzetet** és jó fogást biztosító új Infinity sorozatú **univerzális kesztyű**. Olaj- és zsírálló tenyér. **Érintkező hőnek 100 °C-ig** ellenáll.

Tegera® 8802 Infinity. Robusztus szerelőkesztyű sűrű dupla nitril és nitrilhab bevonattal, vízlepergető PU-val, enyhén olajos és nedves munkaterületekre alkalmas.

### Szabvány:

EN 407

EN 388; EN 420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Kötéstechnológia: 18G

Festék: fekete / sárga

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Sorozat	Tegera®

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	6
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / sárga
Kötéstechnológia	18G
Érintkező hő max.	100 °C
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk