

HALDER**Visszaütésmentes kalapács acélcső nyéllal, Kalapácsfej Ø: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754900 40
GTIN	4030618301707
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Acélcső nyél olajnak ellenálló gumimarkolattal.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Súly	0,805 kg
Ház anyaga	Acélcső
Nyel anyaga	Acélcső
Kalapácsfej Ø	40 mm
Fejhossz betétekkel	115 mm
Sorozat	SUPERCRAFT®
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT

Felület	Porlakk bevonat
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 40 mm	754910 40
--	-----------