

**HALDER****Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllal, Kalapácsfej Ø: 60mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 755100 60     |
| GTIN              | 4030618301646 |
| Árucikk kategória | 73W           |

**Leírás****Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

**Visszaütésmentes** a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Nyel első osztályú Hickory fából.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

**Műszaki leírás**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Fejhossz betétekkel | 145 mm               |
| Kalapácsfej Ø       | 60 mm                |
| Teljes hossz        | 370 mm               |
| Ház anyaga          | Acélcső              |
| Súly                | 1,7 kg               |
| Nyel anyaga         | Hickory fa           |
| Sorozat             | SUPERCRAFT®          |
| Betét anyaga        | Nylon, fehér, kemény |
| Gyártó jelölése     | SUPERCRAFT           |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Ház-nyél rögzítés | Alumínium ék és biztosító csap |
| Felület           | Porlakk bevonattal             |
| Visszaütésmentes  | igen                           |
| Termék fajtája    | Kalapács                       |

## Tartozék

|   |              |
|---|--------------|
| Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 60+70 mm | 755140 60+70 |
| Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 60 mm          | 754910 60    |