

**Garant****Gyorscserés adapter ER25, d=42,5, Befogási Ø: 8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319285 8      |
| GTIN              | 4045197921086 |
| Árucikk kategória | 31V           |

**Leírás****Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A gyorscserés adapter külső menetes felfogó anyával csavarozható a közvetlen befogáshoz a hengeres befogóperselybe ill. a VDI tartóba.

**Felhasználás:**

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

**Alkalmazható:**

Furatkések 1, 2 vagy 3 befogófelülettel.

**Tartalom:**

Zárócsavar hűtőcsatorna furatokhoz, vak T-horonycsap.

**Figyelem:**

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel).

**Műszaki leírás**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Terméknév attribútum | d=42,5                 |
| Termék fajtája       | Gyorscserés tartozékok |

