

Garant**Befogópersely, hengeres, ER szorítópatron: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319291 32
GTIN	4045197922908
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

Külső átmérővel rögzíthető egy standard furatkés tartóba vagy váltólapkás fúró befogóba.

Felhasználás:

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

Tartalom:

Külső menetes felfogó anyja.

Figyelem:

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel). ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.

Műszaki leírás

Ø d ₁	40 mm
Alkalmazható	319286 sz.
Menet M	M40×1,5
Alaptartó Ø d ₂	49,5 mm

I ₂ cserélhető adapterrel	53 mm
I ₂ ER szorítópatronnal	25,5 mm
Termék fajtája	Szorítóhüvely