

Garant**Gyorscserés adapter ER32, d=42,5, Befogási Ø: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319286 20
GTIN	4045197922878
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A gyorscserés adapter külső menetes felfogó anyával csavarozható a közvetlen befogáshoz a hengeres befogóperselybe ill. a VDI tartóba.

Felhasználás:

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

Alkalmazható:

Furatkések 1, 2 vagy 3 befogófelülettel.

Tartalom:

Zárócsavar hűtőcsatorna furatokhoz, vak T-horonycsap.

Figyelem:

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel).

Műszaki leírás

Terméknév attribútum	d=42,5
Termék fajtája	Gyorscserés tartozékok

