

**Garant****VDI tartó, ER szorítópatron: 25****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319292 25     |
| GTIN              | 4045197922915 |
| Árucikk kategória | 31V           |

**Leírás****Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A 319285; 319286; 319289 sz. gyorscsérés adaptert közvetlenül a tartóba kell csavarozni. A legstabilabb kombináció minimális kinyúlással.

**Felhasználás:**

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

**Tartalom:**

Külső menetes felfogó anya.

**Figyelem:**

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel). ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.

**Műszaki leírás**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Külső $\varnothing d_3$ | 68 mm |
| Külső $\varnothing d_1$ | 30 mm |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| I <sub>2</sub> ER szorítópatronnal   | 36 mm                  |
| I <sub>2</sub> cserélhető adapterrel | 64,5 mm                |
| x cserélhető adapterrel              | 116 mm                 |
| x ER szorítópatronnal                | 87 mm                  |
| Alaptartó Ø d <sub>2</sub>           | 52 mm                  |
| Menet M                              | M32×1,5                |
| Termék fajtája                       | Gyorscsérés tartozékok |