

**Garant****VDI tartó, ER szorítópatron: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319292 32
GTIN	4045197922922
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A 319285; 319286; 319289 sz. gyorscsérés adaptert közvetlenül a tartóba kell csavarozni. A legstabilabb kombináció minimális kinyúlással.

**Felhasználás:**

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

**Tartalom:**

Külső menetes felfogó anya.

**Figyelem:**

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel). ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.

**Műszaki leírás**

Külső $\varnothing d_3$	83 mm
Külső $\varnothing d_1$	40 mm

I <sub>2</sub> ER szorítópatronnal	39 mm
I <sub>2</sub> cserélhető adapterrel	65,7 mm
x cserélhető adapterrel	125 mm
x ER szorítópatronnal	98 mm
Menet M	M40×1,5
Alaptartó Ø d <sub>2</sub>	58 mm
Termék fajtája	Gyorscsérés tartozékok