

HOLEX**Kombinált fogó, matt fényű, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701520 160
GTIN	4045197282583
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó matt fényű, száruk műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,1 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	fényes
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

