

HALDER**Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllal, Kalapácsfej Ø: 70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755100 70
GTIN	4030618301653
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Nyel első osztályú Hickory fából.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

Műszaki leírás

Fejhossz betétekkel	150 mm
Ház anyaga	Acélcső
Súly	2,215 kg
Nyel anyaga	Hickory fa
Teljes hossz	370 mm
Kalapácsfej Ø	70 mm
Sorozat	SUPERCRAFT®
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT

Ház-nyél rögzítés	Alumínium ék és biztosító csap
Felület	Porlakk bevonattal
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 60+70 mm	755140 60+70
Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 70 mm	754910 70