

**Visszaütésmentes kalapács üvegszálas nyéllel, Kalapácsfej Ø: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755000 40
GTIN	4030618302995
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Törhetetlen „**Ultratec**” üvegszálas nyél.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Műszaki leírás

Nyél anyaga	3 komponenses nyél
Súly	0,79 kg
Kalapácsfej Ø	40 mm
Teljes hossz	370 mm
Fejhossz betétekkel	115 mm
Sorozat	SUPERCRAFT
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Felület	Porlakk bevonat
Visszaütésmentes	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 40 mm

754910 40