



Látómezős csiszolótárcsa SLTR Control, (ZA) Acélhoz és INOX-hoz, Ø 125 mm, Szemcsézet: 60



Rendelési adatok

Rendelés száma	565446 60
GTIN	4027497579396
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

Legyezős csiszolótárcsa **látómezővel**, mely lehetővé teszi a munkadarabra való rálátást. Nagyon nagy bevonat vastagságú és hosszú élettartamú.

Felhasználás:

Ideális finom megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Szemcsézet	60
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	Ferde, lamella túlnyúlása
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Látómezős csiszolás	igen
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		