

**Erősített kombinált fogó ERGO™, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701640 160
GTIN	7314150101863
Árucikk kategória	730

**Leírás****Kivitel:**

Króm-vanádium acél, fej és illeszték krómozott. Keskeny, lekerekített pofák; belül fogazott. Vastagfalú markolat **be- és kikapcsolható nyitórugóval**. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC); zongorahúrhoz is alkalmas.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Műszaki leírás**

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	1,8 mm
Teljes hossz	160 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

szikramentes

nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó