

**HALDER****Visszaütésmentes ráverő kalapács, Kalapácsfej Ø (mm) / súly (kg): 80/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

**Visszaütésmentes** a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően. Első osztályú Hickory fából készült nyéllal.

**Alkatrészek:**

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.; tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

Fejhossz betétekkel: 200 mm

Betét ütőfelület Ø: 80 mm

Nyélhossz: 800 mm

Teljes hossz: 880 mm

Súly: 4,41 kg

**Műszaki leírás**

Fejhossz betétekkel	200 mm
Betét ütőfelület Ø	80 mm
Kalapácsfej Ø	80 mm
Nyél anyaga	Hickory fa
Súly	4,41 kg
Teljes hossz	880 mm
Ház anyaga	Acél
Nyélhossz	800 mm
Sorozat	SUPERCRAFT®

Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

---

## Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 80 mm	754910 80
Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	755140 80