

HALDER**Visszaütésmentes kalapács üvegszálás nyéllel, Kalapácsfej Ø: 60 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755000 60
GTIN	4030618303015
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácsstben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Törhetetlen „**Ultratec**” üvegszálás nyél.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Fejhossz betétekkel: 145 mm

Teljes hossz: 390 mm

Súly: 1,625 kg

Műszaki leírás

Súly	1,625 kg
Teljes hossz	390 mm
Kalapácsfej Ø	60 mm
Fejhossz betétekkel	145 mm
Nyél anyaga	3 komponenses nyél
Sorozat	SUPERCRAFT®
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT

Felület	Porlakk bevonat
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 60 mm	754910 60
--	-----------