

Garant

Erősített kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	701910 200
GTIN	4045197501455
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erőfelfejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,8 mm
Teljes hossz	200 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag	Speciális szerszámacél

Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó