

HALDER**Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllal, Kalapácsfej Ø: 30mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 755100 30 |
| GTIN | 4030618301592 |
| Árucikk kategória | 73W |

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Nyel első osztályú Hickory fából.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kalapácsfej Ø | 30 mm |
| Fejhossz betétekkel | 110 mm |
| Súly | 0,46 kg |
| Ház anyaga | Acélcső |
| Nyel anyaga | Hickory fa |
| Teljes hossz | 330 mm |
| Sorozat | SUPERCRAFT® |
| Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény |
| Gyártó jelölése | SUPERCRAFT |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Ház-nyél rögzítés | Alumínium ék és biztosító csap |
| Felület | Porlakk bevonattal |
| Visszaütésmentes | igen |
| Termék fajtája | Kalapács |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 30 mm | 754910 30 |
| Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 30+35 mm | 755140 30+35 |