

**Kombinált fogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701600 110
GTIN	4003773034957
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).  
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél.

**Műszaki leírás**

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	1,6 mm
Teljes hossz	110 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

