



Bordás vízpumpafogó, krómozott, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 250 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705200 250
GTIN	4003773043836
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

A szorító nyomás csak a többszörösen állítható **barázdás csúszócsuklóra** hat, ezért nem csúszik le és nem koptatja el a csavarokat. Becsípődés védelemmel a sérülések megelőzésére. Csöveken és anyákon magától megszorul. Kimélyített, fogazott szorítópozákkal, indukciósan edzett. Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Hatszög befogási tartomány: 36 mm

Befogható tartomány csőnél: 1.5/16 coll

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Befogható tartomány csőnél	1.5/16 coll
Hatszög befogási tartomány	36 mm
Nyel	Többkomponensű bevonat
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976
szikramentes	nem

Becsípődés-védelem

igen

Termék fajtája

Cső- és vízpumpafogó