



Vízpumpafogó Alligator® VDE markolattal, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705740 250
GTIN	4003773039303
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal szigetelt száruk.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Befogható tartomány csőnél	2 coll
Hatszög befogási tartomány	46 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártó jelölése	Alligator
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Alapanyag	Króm-vanádium acél

szikramentes	nem
Fogazott finomállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó