

Garant**Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 60Nm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	657750 60
GTIN	4045197514578
Árucikk kategória	61E

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs ellenőrző készülékkel történik. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenül teszi a csavar véletlen túlhúzását.**

Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 3\%$ a beállított értékből.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	870 g
Maximális nyomaték	60 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	10 - 60 Nm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	280 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	305 mm
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Teljes hossz L	360 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos

Kattanó funkció	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657582 1-3/8
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657630 1-3/8
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657630 1-1/4
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657630 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657582 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657582 1-1/2